



# Vakum jeneratörü

## VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2

Ürün numarası: 193497

FESTO

Standart, yüksek vakum, genişlik 24 mm, geçmeli konnektörlü ve açık susturuculu T-şeklinde



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	3 mm
Valf dilimi genişliği	24 mm
Tasarım, susturucu	açık
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek vakum Standart
Entegre fonksiyon	Açık susturucu
Tasarım yapısı	T-Formlu
Maks. emiş için çalışma basıncı	3 bar
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	3,7 bar
Max. Vakum	93 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	186 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	0,1 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi	78 dB(A)
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,8 Nm
Ürün ağırlığı	182 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	QS-10
Pnömatik bağlantı 3	Açık susturucu
Vakum bağlantısı	QS-12
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, muhafaza	POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, susturucu	Alüminyum pres döküm POM PU köpük
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, rakor	Pirinç Nikel kaplı