



Vakum jeneratörü VN-07-M-T3-PI4-VI4-RI4

Ürün numarası: 193545

FESTO

Sıralı, yüksek vakum, genişlik 14 mm, dişi dişli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,7 mm
Valf dilimi genişliği	14 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek vakum Inline
Tasarım yapısı	T-Formlu
Maks. emiş için çalışma basıncı	7 bar
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	5,8 bar
Max. Vakum	86 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	13,5 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	2,1 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	22 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Vakum bağlantısı	G1/8
Malzeme, bağlantı dışı	Dövme alüminyum alaşım, anotlanmış
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, muhafaza	POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alaşım