



Vakum jeneratörü VN-05-M-I2-PQ1-VQ1

Ürün numarası: 193580

FESTO

Sıralı, yüksek vakum, genişlik 10 mm, fiş konnektörlü.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,45 mm
Valf dilimi genişliği	10 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek vakum Inline
Tasarım yapısı	Düz Form
Maks. emiş için çalışma basıncı	6,3 bar
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	6 bar
Max. Vakum	86 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	6,1 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	4,7 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	11 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı 3	kanalsız
Vakum bağlantısı	QS-4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, muhafaza	POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, rakor	Pirinç Nikel kaplı