

Vakum jeneratörü VN-07-L-T3-PI4-VI4-RI4

Ürün numarası: 193582

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	0.7 mm
Izgara ölçüsü	14 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek emiş debisi Standart
Tasarım	T şekli
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı	6.2 Bar
Çalışma basıncı	1 Bar...8 Bar
Nominal çalışma basıncı	6 Bar
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	38.8 l/min
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi	0.5 saniye
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	0.5 Nm
Ürün ağırlığı	22 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Vakum portu	G1/8
Bağlantı dişi malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	POM
Gövde malzemesi	POM takiyeli
Jet nozulu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım