


Baęlantı kablosu KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B

Ürün numarası: 193689

FESTO

çok esnek, entegre akım indirgemeli, CPE10/14-M1BH solenoid valfler için.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	istenildięi gibi
Ek fonksiyonlar	Tutma akımının düşürülmesi
Anahtarlama konum göstergesi	LED
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmelięine uygun
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 50 °C
Sıkma torku	0,25 Nm
Ürün aęırlıęı	90 g
Elektriksel baęlantı	Açılı soket / kablo Kare tasarım/açık uç 2-pin / 2-kablo
Kablo yapısı	2x0,25
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo uzunluęu	5 m
Koruyucu topraklama baęlantısı	temin edilemez
Baęlantı şekli	Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz