


Soket çeşitleri

KMYZ-4-24-0,5-B

Ürün numarası: 193690

FESTO

Hızlı anahtarlama valfleri için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	10 g
Elektriksel bağlantı	Soket, açılı Kablo Kare yapı, MSZC
Çalışma gerilimi aralığı DC	3 ... 36 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Kablo uzunluğu	0,5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo yapısı	2x0,35
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz