

Dişli kayışlı eksen DGE-12- -ZR


Ürün numarası: 193740
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Dişli kayışlı elektromekanik dirsekli eksen.
İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Temsili örnek



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Tahrik çarkının efektif çapı	12,09 mm
Çalışma stroğu	1 ... 1.000 mm
Büyükük	12
Strok rezervesi	36,5 mm
Dişli kayış gerginliği	0,1 %
Dişli kayış hatvesi	2 mm
Yatak	Rulman yataklamalı Ağır yük kılavuzu
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal eksen Dişli kayışlı
Motor tipi	Adım motoru Servo motor
Max. ivmelenme	20 m/s ²
Max. Hız	1,5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,08 mm
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Max. Tahrik momenti	0,18 Nm
Max. itme kuvveti Fx	30 N
Yüksüz itme torku	0,08 Nm
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0,009 kgcm ²
Kullanılan yük başına kütle atalet momenti JL	0,365 kgcm ²
Besleme sabiti	38 mm/U
Malzeme, son kapaklar	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, moment kompensatörü	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, profil	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, kapatma bandı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, tahrik kapağı	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, taşıyıcı araba kılavuzu	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, kılavuz rayı	Rulmanlı yatak çeliği