


Dişli kayışlı eksen

DGE-25- -ZR

Ürün numarası: 193742
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Dişli kayışlı elektromekanik dirsekli eksen.
İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Tahrik çarkının efektif çapı	20,05 mm
Çalışma stroğu	1 ... 3.000 mm
Büyüklük	25
Strok rezervesi	63 mm
Dişli kayış gerginliği	0,11 %
Dişli kayış hatvesi	3 mm
Yatak	Rulman yataklamalı Ağır yük kılavuzu
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal eksen Dişli kayışlı
Motor tipi	Adım motoru Servo motor
Max. ivmelenme	50 m/s ²
Max. Hız	5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,1 mm
Çevre sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Max. Tahrik monenti	2,6 Nm
Max. itme kuvveti Fx	260 N
Yüksüz itme torku	0,5 Nm
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0,078 kgcm ²
Kullanılan yük başına kütle atalet momenti JL	1 kgcm ²
Besleme sabiti	63 mm/U
Malzeme, son kapaklar	İşlenmiş alüminyum alışıklı eloksal kaplama
Malzeme, moment kompensatörü	İşlenmiş alüminyum alışıklı eloksal kaplama
Malzeme, profil	İşlenmiş alüminyum alışıklı eloksal kaplama
Malzeme, kapatma bandı	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik
Malzeme, tahrik kapağı	İşlenmiş alüminyum alışıklı eloksal kaplama
Malzeme, taşıyıcı araba kılavuzu	İşlenmiş alüminyum alışıklı eloksal kaplama
Malzeme, kılavuz rayı	Rulmanlı yatak çeliği corrotec kaplı