


Körüklü silindir

EB-385-115

Ürün numarası: 193789

FESTO

Bakım gerektirmez, Stick-Slip-Effekt oluşmaz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	385
Gerekli olan kurma çapı	400 mm
Strok	115 mm
maksimum dışarı doğru hareket derecesi	175 mm
Max. Devirme açısı	15 deg
Max. Sapma	10 mm
Minimum kurma yüksekliği	51 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [-:::4]'e göre basınçlı hava
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Geriye döme kuvveti	300 N
Ürün ağırlığı	5.900 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, körük	NR/BR
Malzeme, muhafaza	Çelik Galvaniz kaplı