



Körüklü silindir

EB-325-215

Ürün numarası: 193790

FESTO

Bakım gerektirmez, Stick-Slip-Effekt oluşmaz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	325
Gerekli olan kurma çapı	340 mm
Strok	215 mm
maksimum dışarı doğru hareket derecesi	305 mm
Max. Devirme açısı	20 deg
Max. Sapma	20 mm
Minimum kurma yüksekliği	75 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [-:::4]'e göre basınçlı hava
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Geriye döme kuvveti	300 N
Ürün ağırlığı	4.800 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, körük	NR/BR
Malzeme, muhafaza	Çelik Galvaniz kaplı