



# Tek yön kısma valfi

## GR-QS-4-LF

Ürün numarası: 193966  
Üretimden kalkacak ürün

[Tek yönlü kısma ayarı.](#)  
[İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı 2	QS-4
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	Seçenekler: Ön panel montajı geçiş delikli Aksesuarlı
Kısma yönündeki standart nominal debi	40 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	100 ... 110 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	130 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	170 ... 185 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	15 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Ayar vidası için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı