


Yassı silindir DZF-11/16"- -P-A-S6


Ürün numarası: 194134

FESTO

Dönmeyen, pozisyon algılaması için, son konumlarda elastik yastıklama halkaları. Çeşitli montaj opsiyonları, ilave montaj komponentleriyle veya değil.



Temsili örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 ... 8 "
Piston çapı	11/16"
Piston kolunun maks. açısal sapması +/-	1,2 deg
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Oval piston
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 120 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	123 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	153 N
0 mm strokda hareket eden kütle	24 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	270 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	4 g
0 mm strokda ana ağırlık	107 g
Pnömatik bağlantı	10-32 UNF-2B
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik