



Yassı silindir DZF-1"" - -A-P-A-S20

Ürün numarası: 194156

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 İNÇ...8 İNÇ
Piston çapı	1 ""
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	1 drc
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Çalışma şekli	çift etkili
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Oval piston
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	247 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	247 N
Pnömatik bağlantı	10-32 UNF-2B
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik