


Yassı silindir DZF-2 1/2"-4"-P-A

Ürün numarası: 194279

FESTO

Dönmeyen, pozisyon algılaması için, son konumlarda elastik yastıklama halkaları. Çeşitli montaj opsiyonları, ilave montaj komponentleriyle veya değil.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Strok | 4 " |
| Piston çapı | 2 1/2 " |
| Piston kolunun maks. açısal sapması +/- | 0,4 deg |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Dönmeye karşı koruma/Yatak | Oval piston |
| Mpa işletim basıncı | 0,1 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş | 1.682 N |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış | 1.870 N |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 337 g |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 40 g |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 25 g |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 1.379 g |
| Pnömatik bağlantı | 1/4 NPT |
| Malzeme, kapak | Alüminyum |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | FPM TPE-U(PU) |
| Malzeme, muhafaza | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı çelik |