


Otomatik bağlantı rakoru CQ-1-28H

Ürün numarası: 194589

FESTO

Yüksek debi için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	23 mm
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Nominal sıkma torku	62,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	200 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1
Pnömatik bağlantı 2	Geçmeli burç CQ-28
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Pirinç
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımli paslanmaz çelik