

Filtre regülasyon valfi

LFRS-1/4-D-5M-O-MIDI-A

Ürün numarası: 194743



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Manometresiz kapatılabilir kontrol kapağı, nominal basınç 12 bar için, yağsız hava için.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükük | Midi |
| Seri | D |
| Tetikleme güvenliği | Anahtarlı döner düğme |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filtreasyon derecesi | 5 µm |
| Su boşaltma | tam otomatik |
| Tasarım yapısı | Manometresiz filtre-regülatör |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 43 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Basınç göstergesi | G1/4 için hazırlanmış |
| Çalışma basıncı | 2 ... 12 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 12 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,2 bar |
| Standart nominal debi | 1.600 l/min |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.140 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |
| Malzeme, çanak | PC |