

# Şartlandırıcı FRCS-1-D-O-MAXI-A

Ürün numarası: 194963



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre/basınç regülatörü/yağlayıcı kombinasyonu,  
D serisi, kilitlenebilir regülatör kafalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Maxi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometresiz filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	80 cm <sup>3</sup>
Filttrasyon derecesi	40 µm
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	G1/4 için hazırlanmış
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,4 bar
Standart nominal debi	8.500 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.560 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC