

# Şartlandırıcı FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A

Ürün numarası: 194990


Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre/basınç regülatörü/yağlayıcı kombinasyonu,  
D serisi, kilitlenebilir regülatör kafalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Maxi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	43 cm <sup>3</sup>
Filttrasyon derecesi	40 µm
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,4 bar
Standart nominal debi	3.300 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.600 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC