

# Şartlandırıcı LFRS-1/2-D-MAXI-KC

Ürün numarası: 195082



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Kilitlenebilir regülatör kafası ve manometreli, nominal basınç 12 bar için, yağsız hava için.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Maxi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Açma/Kapatma valfi Manometreli filtre-regülatör
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	80 cm <sup>3</sup>
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1 ... 16 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,2 bar
Standart nominal debi	8.100 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.400 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC