



Sartlandırıcı kombinasyonu LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KE

Ürün numarası: 195198

FESTO

Kilitlenebilir regülatör kafası ve manometreli, nominal basınç 12 bar için,
yağsız hava için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Büyüklük | Maxi |
| Seri | D |
| Tetikleme güvenliği | Anahtarlı döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5° |
| Filtrasyon derecesi | 40 µm |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Tasarım yapısı | Dağıtım modülü Basınç anahtarı Manometreli filtre-regülatör |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 43 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 12 bar |
| Giriş basıncı | 1 ... 16 bar |
| Standart nominal debi | 6.000 l/min |
| Kullanım havası | Basınçlı hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 2.840 g |
| Bağlantı şekli | Seçenekler: Hat döşeme Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/4 |
| Gövde için malzeme bilgisi | Çinko pres döküm |
| Kavanoz için malzeme bilgisi | PC |