

Küresel mafsal CRSGS-M12X1,25

Ürün numarası: 195583

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M12x1,25
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	129 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Dış halka malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
İç halka malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı çelik