


# Pnömatik arabirim

## CPX-GP-CPA-10

Ürün numarası: 195710  
Üretimden kalkacak ürün

CPX modüler elektriksel terminal için.  
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf adası arayüzü	Tip 12, CPA10
Diyagnostik	- Solenoid bobin başına kablo kopması - Valflerin kısa devresi - Valflerde düşük gerilim
Valf yerlerinin max. sayısı	Tek durumlu valfler için 24
LED göstergeler	- 1 Grup diyagnostiği - Valflerdeki kanal durumu
Parametreleri konfigure etmek	Kablo/kanal kopması izlemesi Kısa devre izlemesi Yük gerilimi izlemesi Kanal başına boşa mod Kanal başına kuvvetler Kanal başına failsafe
Koruma (kısa devre)	Valf çıkışı başına dahili elektronik sigorta koruması
Çalışma gerilimi aralığı DC	20,4 ... 26,4 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 15 mA (elektronik devre beslemesi) Tipik olarak 30 mA (valf yük gerilimi beslemesi)
Kanal başına maks. güç beslemesi	0,2 A
Modül başına maks. bileşke akım	4 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	Evet, ek güç beslemesi için
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Elektriksel bağlantı	Fieldbus
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş