


Bus düğümü CPX-FB13

Ürün numarası: 195740

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	Profibus DP
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	115 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değiştirme, parametrelendirme PL: Yük beslemesi Not: Elektronik elemanları besleme, sensör besleme SF: system error
Bus' a özgü LED gösterge	BF: Bus hatası
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnostik Düşük gerilim modülleri Diyagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Fieldbus arabirimi	2x M12x1, 5-pin, B-kodlu Sub-D soket, 9-pin Sub-D fiş, birleştirilerek monte edilir
Girişler için max. adres hacmi	64 Byte
Çıkışlar için max. adres hacmi	64 Byte
Parametreleri konfigüre etmek	Diyagnostik tutumu Tehlike önleme tepkisi Kanalların zorlanması Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Veri iletim hızı	96 ... 12000 kbit/s
Konfigurasyon desteği	GSD-Dosyası
Ek fonksiyonlar	- DPV1 üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi Fieldbus üzerinden kanala özgü diyagnostikler Fieldbus üzerinden normal metinde devreye alma parametrelendirmesi Sistemin durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir Operatör üniteleri için ilave diyagnostik arayüzü
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 200 mA
İletişim tipleri	DPV0: Çevirimli iletişim DPV1: Döngüsel olmayan iletişim