


# Giriş modülü CPX-4DE

Ürün numarası: 195752

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için, 4 dijital giriş.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	39 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	Bağlantı bloğuna bağlıdır
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
LED göstergeler	1 Toplu diyagnoz 4 Kanal durumu
Diyagnostik	Kanal başına kısa devre/aşırı yük
Parametreleri konfigure etmek	Giriş dalgalanmalarını kaldırma süresi Sinyal uzatma süresi Kısa devre sonrası davranış Modül denetimi
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 15 mA
Giriş sayısı	4
Girişlerin karakteristikleri	IEC1131-T2
Anahtarlama seviyesi	Sinyal 0: $\leq 5$ V Sinyal 1: $\geq 11$ V
Giriş devre lojisi	PNP (pozitif anahtarlama)
Giriş debounce süresi	3 ms (0.1 ms, 10 ms, 20 ms, parametrelendirilebilir)
Modül başına maks. artık akım girişleri	0,7 A
Elektriksel izolasyon kanal – kanal	hayır
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	hayır
Koruma (kısa devre)	Modül başına dahili elektronik sigorta koruması