

Tek yön kısma valfi

GRXA-M5-QS-6-D

Ürün numarası: 195808

FESTO

Çıkışta (egzostta) kısma için, QS-otomatik bağlantılı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	M5
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	115 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	70 ... 110 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	185 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	145 ... 170 l/min
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	1,5 Nm
Ürün ağırlığı	16 g
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Ayar vidası için malzeme bilgisi	Pirinç
Döner bağlantı için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm kromlu