

# DUO-plastik hortum PU-2-DUO-BS

Ürün numarası: 19581

FESTO

CN- ve CK- tipi rakor bağlantıları için, özellikle esnek ve kırılmalara karşı dayanıklı, polyurethane (Gıda sektörü için uygun değildir).  
Maximum basınç değeri maximum sıcaklıkta müsaade edilir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	3,2 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	13 mm
İç çap	2,3 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,01 kg/m
Renk	mavi/siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Hortum için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)