



Yuvarlak silindir

ESNU-50-10-P

Ürün numarası: 195876

FESTO

DIN ISO 6432'ye uygun, son konumlarda elastik yastıklama halkaları.
Çeşitli montaj opsiyonları, ilave montaj komponentleriyle veya değil.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	50 mm
Piston kolu dişi	M16x1,5
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silinder borusu
Mpa işletim basıncı	0,12 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1,2 ... 10 bar
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yay geri kuveti geri gelmiş	95 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	95 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	1.071 N
Hareket eden kütle	438 g
0 mm strokda hareket eden kütle	413 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	40 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.087 g
Ürün ağırlığı	1.127 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	25 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, piston mili	Yüksek alışıklı çelik
Malzeme, silinder borusu	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik