



# Yuvarlak silindir

## DSNU-40-320-PPV-A

Ürün numarası: 196039

FESTO

Pozisyon algılaması için, ayarlanabilir son konum yastıklamalı. Çeşitli montaj opsiyonları, ilave montaj komponentleriyle veya değil.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	320 mm
Piston çapı	40 mm
Piston kolu dişi	M12x1,25
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	18 mm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	633,3 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	752,9 N
Hareket eden kütle	742 g
Ürün ağırlığı	1.429 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, silindir borusu	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik