


Kablo soketi ASI-SD-FK180

Ürün numarası: 196089

FESTO

AS-i yassı kablo için, profili 180° çevrilmiş.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	6,2 g
Elektriksel bağlantı	2-pinli Soket, düz
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 75 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 60 V
Müsaade edilen akım değeri	3 A
Bağlantı kesidi	1,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-30 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz