



Solenoid bobinli valf

NVF3-MOH-5/2-K-1/4-NPT

Ürün numarası: 196983

FESTO

VDE/VDI 3845'e uygun NAMUR port yapılı, solenoid bobinsiz, soketsiz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2-veya 3/2-yollu, tek bobin
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	53 mm
Standart nominal debi	900 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	7 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Yardımcı el kumanda	kilitli İtme
Kumanda şekli	Pilotlu
Akış yönü	tek yönlü
Çakışmasız	hayır
b değeri	0,33
C değeri	4,2 l/sbar
Kapama süresi	38 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	13 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	280 g
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine
Hava almasını açma yönünde bağlantı	dahili
Pilot egzost bağlantısı 84	M5
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 2	NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 3	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 4	NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 5	NPT1/4-18
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm eloksal kaplama