

Akışkan ayırıcı CQA-28

Ürün numarası: 196984

FESTO

Suyu tutmak için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	20 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	-25 ... 75 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	18 g
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç CQ-28
Pnömatik bağlantı 2	Geçmeli burç CQ-28
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Pirinç