

# Plastik hortum

## PFAN-6X1-NT

Ürün numarası: 197062

FESTO

Gıda sektörü için uygun, 150°C'ye kadar sıcaklıklar için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	6 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	50 mm
İç çap	4 mm
Min. Bükme radyusu	12 mm
Kullanım talimatları	Baskısız hortum
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,7 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 7 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 101,5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: 0 - 85 °C'de maks. 0,6 MPa Su buharı: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz) Su buharı
Malzeme alev testi	UL94 V-0
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temizlik seviyesi	Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun.
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın Bkz. uygunluk beyanı
Akışkan sıcaklığına dair not	Su buharı: maks. 120 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,034 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 6 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için çengel konnektör iç çapı 4 mm için
Renk	şeffaf
Shore sertliği	D 60 +5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	PFA