



Küresel vana HE-N1/2-LO

Ürün numarası: 197130

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Kumanda şekli	direkt
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
C değeri	28,13 l/sbar
b değeri	0,28
Standart nominal debi	6.200 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Akış yönü	tek yönlü
Ürün ağırlığı	1.100 g
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1 NPT
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm