


Kablolu fiş soket KMH-1

Ürün numarası: 197264

FESTO

MHA1-P...-HC/TC ve MHP1-P...-HC/TC bobinli valfler için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Koruma sınıfı	IP40 monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	7 g
Elektriksel bağlantı	Soket 2-pinli
Kablo uzunluğu	1 m
Bağlantı şekli	Klips
Renkli gövde	Siyah
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	POM
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC