

# Tandem silindir

## ADVUT-100x4- -A-P-A

Ürün numarası: 197276

FESTO

Temassız algılama için.  
Erkek dişli piston mili.

FUA-... flans montajı, kenar kapagina ve sadece bu ürünle monte edilebilir. Piston kolunun ucundaki dis ölçüsü için somun dahil edilmiştir.

Products to be discontinued. Available until 2010.



Temsili örnek



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 150 mm
Piston çapı	100 mm
Yastıklama	P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Erkek diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Profil boru
Konum algılama	For proximity sensor
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	4.418 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	17.966 N
Bağlantı şekli	Seçenekler: Aksesuarlı Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı düzgün eloksal kaplama
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik