

## Yer bađlantı CRLMC-50

Ürün numarası: 197322

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Deđer
Boyut	50
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklıđı	-40 °C...80 °C
Ürün ađırlıđı	254 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	elektro parlatma yüksek alařımlı çelik
Yatak malzemesi	Plastik