


# Yatak mesnedi CRLMC-100

Ürün numarası: 197325

FESTO

CRHD için



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	100
Standarda dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	722 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	elektroliz ile parlatılmış Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, yatak	Plastik