


# Terminal CPX

Ürün numarası: 197330

FESTO

Valf adaları için modüler çevre donanımlı sistem.



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Elektriksel bağlantı	Fieldbus Entegre edilmiş kontrolör
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK EX talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
KC işareti	KC-EMV
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex ec IIC T4 Gc X
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LED göstergeler	Bus durumu Kanal durumu Modül durumu Sistem durumu
Diyagnostik	Diyagnoz belleği Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnoz Düşük gerilim modülleri
Girişler için max. adres hacmi	64 Byte
Çıkışlar için max. adres hacmi	64 Byte
Parametreleri konfigüre etmek	Diyagnoz tutumu Tehlike önleme tepkisi Kanalların zorlanması Sinyal kurulumu
Dahili çevrim süresi	< 1 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Maks. güç beslemesi	16 A