

Valf terminali MH1

Ürün numarası: 197334

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli 3/2 kapalı tek bobinli 3/2 açık tek bobinli
Valf boyutu	10 mm
Maks. standart anma debisi	10 mm'de 10 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	M3
Çalışma basıncı	-0.9 Bar...8 Bar
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL MH19482
Nominal genişlik	0.9 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısımlabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Tasarım	Yay dönüşlü popet valf
Gerilme türü	mekanik yay
Kontrol türü	doğrudan
Sinyal durumu göstergesi	LED
Vakum uygunluğu	evet
Nominal çalışma gerilimi AC	24 V
Nominal çalışma gerilimi DC	12 V 24 V 5 V
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...40 °C
Koruma türü	IP40 IP65
Ortam sıcaklığı	-5 °C...40 °C
Elektrik kontrolü	Tekli bağlantı Multi pin
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Maks. valf yeri sayısı	24
Valf terminal yapısı	Sabit geçmeli kilit