

Plastik hortum PUN-H-3X0,5-NT

Ürün numarası: 197375

FESTO

Gıda sektörü için uygun (hidrolize dayanıklı).
Bu ürün CN ve PK tipi bağlantı rakorları için uygun değildir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	3 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	12 mm
İç çap	2,1 mm
Min. Bükme radyusu	6 mm
Kullanım talimatları	TPE-U Ether basiert
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Malzeme alev testi	UL94 HB
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun.
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,0042 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 3 mm için
Renk	şeffaf
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)