



Paralel tutucu HGP-16-A-B

Ürün numarası: 197545

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir,
pozisyon temassız algılaması için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Büyüklik | 16 |
| Tutma çenesi başına strok | 5 mm |
| Max. Değiştirme hassasiyeti | 0,2 mm |
| Tekrarlama hassasiyeti | $\leq 0,04$ mm |
| Tutucu parmakların sayısı | 2 |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tutucu fonksiyonu | Paralel |
| Tasarım yapısı | Kol |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| 6 bar'da toplam kuvvet, açma | 140 N |
| 6 bar'da toplam kuvvet, kapama | 160 N |
| Çalışma basıncı | 2 ... 8 bar |
| Tutucunun max. çalışma frekansı | 4 Hz |
| 6 bar' da min. açma süresi | 44 ms |
| 6 bar' da min. kapama süresi | 60 ms |
| Kullanım havası | 40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 |
| Çevre sıcaklığı | 10 ... 60 °C |
| 6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, açma | 70 N |
| 6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, kapama | 80 N |
| Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz dinamik | 9 N |
| Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik | 90 N |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx dinamik | 0,33 Nm |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik | 3,3 Nm |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My dinamik | 0,33 Nm |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik | 3,3 Nm |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz dinamik | 0,33 Nm |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik | 3,3 Nm |
| Ürün ağırlığı | 194 g |
| Bağlantı şekli | Seçenekler: geçiş delikli Dişi dişli |
| Pnömatik bağlantı | M3 |
| Malzeme hakkında not | Bakır ve PTFE içermez |
| Kapak için malzeme bilgisi | PA |
| Gövde için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı sert eloksal kaplama |
| Tutma çeneleri için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |