


# Paralel tutucu HGP-16-A-B-G2

Ürün numarası: 197547

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir, pozisyon temassız algılaması için. Tutma kuvveti emniyeti ile, kapama yönünde ....G2.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	16
Tutma çenesi başına strok	5 mm
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Paralel
Tutma kuvveti emniyeti	kapatırken, G2
Tasarım yapısı	Kol
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	5 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	66 ms
6 bar' da min. kapama süresi	44 ms
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	10 ... 60 °C
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz dinamik	9 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	90 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx dinamik	0,33 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	3,3 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My dinamik	0,33 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	3,3 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz dinamik	0,33 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	3,3 Nm
Ürün ağırlığı	197 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	PA
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı sert eloksal kaplama
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik