



Paralel tutucu HGP-25-A-B

Ürün numarası: 197548

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir,
pozisyon temassız algılaması için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	25
Tutma çenesi başına strok	7,5 mm
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Tekrarlama hassasiyeti	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Paralel
Tasarım yapısı	Kol
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
6 bar'da toplam kuvvet, açma	370 N
6 bar'da toplam kuvvet, kapama	340 N
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	47 ms
6 bar' da min. kapama süresi	50 ms
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	10 ... 60 °C
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, açma	185 N
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, kapama	170 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz dinamik	24 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	240 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx dinamik	1,1 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	11 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My dinamik	1,1 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	11 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz dinamik	1,1 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	11 Nm
Ürün ağırlığı	725 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	PA
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı sert eloksallı kaplama
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik