


Paralel tutucu HGPM-08-EZ-G9

Ürün numarası: 197564

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8
Tutma çenesi başına strok	2 mm
Maks. değişim doğruluğu	0.2 mm
Dönme simetrisi	0.15 mm
Tutucu tekraralama hassasiyeti	0.05 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu işlevi	Paralel
Tutma kuvveti güvencesi	hariç
Tasarım	Eğik düzlem
Konum algılama	Yok
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) toplam tutma kuvveti, kapatma	16 N
Çalışma basıncı	4 Bar...8 Bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	4 hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	1.9 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	4.1 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) açma tutma çenesi başına tutma kuvveti	8 N
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	10 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	0.1 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	0.1 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	0.1 Nm
Ürün ağırlığı	18 Gram
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Kapak malzemesi	POM
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Tutma çeneleri malzemesi	yüksek alaşımli çelik