


Susturucu UO-M7

Ürün numarası: 197582

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Susturucu açık
Çalışma basıncı	0 MPa...0.8 MPa 0 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2.5 Gram
Pnömatik bağlantı	M7
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Vida dişli muylu malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu