

Spiral plastik hortum PUN-4X0,75-S-0,5-SW

Ürün numarası: 197602

FESTO

Çok esnek, büyük çapta hidroliz dayanıklı



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	0,5 m
Dış çap	4 mm
Blok uzunluğu	0,184 m
İç çap	2,6 mm
Bobin çapı	25 mm
Devir sayısı	20
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	13 g
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 4 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 3 mm için çengel konnektör iç çapı 3 mm için
Renk	Siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)