

# Spiral Hortum PUN-8X1,25-S-2-SW

Ürün numarası: 197609

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	2 m
Dış çap	8 mm
Blok uzunluğu	0.424 m
İç çap	5.7 mm
Sarma çapı	60 mm
Sargı sayısı	27
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	140 Gram
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 8 mm olan soket bağlantısı için Rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Renk	siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)