

DUO spiral plastik hortum PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS

Ürün numarası: 197625

FESTO

Çok esnek, büyük çapta hidroliz dayanıklı



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------|---|
| Çalışma uzunluğu | 6 m |
| Dış çap | 8 mm |
| Blok uzunluğu | 1,608 m |
| İç çap | 5,7 mm |
| Bobin çapı | 60 mm |
| Devir sayısı | 87 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,95 ... 10 bar |
| Müsaade edilebilirlik | TÜV |
| Sertifika yayınlayan bölüm | B 013277 0506 00 |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -35 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 870 g |
| Pnömatik bağlantı | Geçmeli bağlantı dış çapı 8 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 6 mm için çengel konnektör iç çapı 6 mm için |
| Renk | mavi/siyah |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme, hortum | TPE-U(PU) |