

# DUO spiral plastik hortum PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS

Ürün numarası: 197627

FESTO

Çok esnek, büyük çapta hidroliz dayanıklı



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	2 m
Dış çap	10 mm
Blok uzunluğu	0,66 m
İç çap	7 mm
Bobin çapı	80 mm
Devir sayısı	22
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	490 g
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 10 mm için
Renk	mavi/siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)