


Valf adası CDVI5.0

Ürün numarası: 197648

FESTO

CDVI valf adası için, Kir Tutmayan Dizayn.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu 3/2 açık/kapalı, tek durumlu 3/2 açık tek durumlu 2/2 açık, tek durumlu 2/2 kapalı, tek durumlu 5/3 kapalı 5/3 egsoz 5/3 basınçlı 5/2 iki durumlu 2x3/2 kapalı, tek durumlu 2x3/2 açık, tek durumlu 5/2 tek durumlu
Valf ölçüsü	24 mm
Maks. standart nominal debi miktarı	24 mm'de 650 l/dk
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Standarda dayalı	ISO 14159 EN 1672-2
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Elektriksel bağlantı	Multipin Fieldbus
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Tetikleme şekli	elektriksel
Elektriksel I/O sistemi	evet
Valf adası tipi	15
Valf yerlerinin max. sayısı	16
Valf adası yapısı	modüler